EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Carcasas robustas y fiables para la industria con protección frente EMC

Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250

Info
Protección frente a EMC (CEM)
Resistente a la corrosión
Hecho en Alemania







- Gran resistencia química
- Alcance de sujeción amplio
- Ahorro en tiempo de instalación
- Protección frente a descarga de tracción
- Robusto
- Conector con carcasa estándar
- Protección frente a señales de interferencia
- Impermeable

Beneficios

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Pantalla de 360º óptima, de baja resistencia
Uso universal gracias a la elevada resistencia a la corrosión y la elevada protección frente a las influencias medioambientales.
Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
Rápida instalación en comparación con otros sistemas existentes
Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

Maquinaria de construcción
En ambientes EMC críticos
Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica
Construcción de motores eléctricos

Características de producto

Carcasas que indican "BRUSH", vienen con el contacto tipo BRUSH para el contacto de pantalla.
Enchufable a carcasas estándar
Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988
Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2
Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido niquelado Palancas y tornillos: acero inoxidable Sellado: NBR Prensaestopas Cuerpo: latón niquelado Inserto: PA Sellado: elastómero especial
Grado de protección::	IP 68 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (cerrado)
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +100°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Referencia	Descripción del artículo	Rango de alcance en mm	Ø mínimo sobre malla en mm	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca doble)				
70250214	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15	7 - 15	-	1
70250264	ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 BRUSH	7.0 - 15.0	6	1
70250215	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21	11 - 21	-	1
70250216	ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH	11 - 21	6	1

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16