


Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Cable flexible en frío, para puesta a tierra o interconexión

X00V3-D, cable unipolar especial, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito, flexible a temperaturas bajas -25°C, cubierta exterior de PVC transparente

Info

Puesta a tierra y cortocircuito anterior al mantenimiento de campo
Flexible a bajas temperaturas



X00V3-D



resistente al frío

Ámbito de uso

Proporciona protección adicional durante las reparaciones

Para llevar a tierra instalaciones de alta tensión en compañías eléctricas o sistemas ferroviarios

Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP

Apto para su uso en ambientes con bajas temperaturas.

Normas de referencia / Aprobaciones

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Composición de producto

Conductor made of bare copper wires

Cubierta exterior: basada en PVC, transparente

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor:

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Radio de curvatura mínimo:	Uso flexible: 12 x diámetro exterior
Tensión de prueba:	1000 V
Rango de temperaturas:	Uso flexible: -25 °C a +55 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Referencia	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16