


Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA

Las etiquetas de espuma FLEXIMARK® TA están hechas de espuma de poliéster y son una alternativa económica de las identificaciones plásticas grabadas para el marcaje de componentes

Info

Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)



Ingeniería de planta



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a radiación UV

Beneficios

Buena resistencia a radiación UV

Autoadhesivo en diversas superficies

Alternativa económica a las señales de poliamida grabadas de uso tradicional

Ámbito de uso

Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Cinta de color recomendada: FTI-Y 60-360 BK (n.º de artículo 83260201)

Ámbito de entrega

Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Adhesivo:	Adhesivo permanente de base acrílica
Colores disponibles:	Plata Blanco en el catálogo de la web
Material:	Espuma de poliéster
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +90 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA

Referencia	Denominación	Color	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
Forma rectangular						
83255338	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 13-7 SR	plateado	7	13	1000	1
83255339	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 22-22 SR	plateado	22	22	1000	1
83255340	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 27-8 SR	plateado	8	27	1000	1
83260166	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-12.5 SR	plateado	12,5	27	1000	1
83260167	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-15 SR	plateado	15	27	1000	1
83260168	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-18 SR	plateado	18	27	1000	1
83255341	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 27-27 SR	plateado	27	27	1000	1
83260170	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 30-40 SR	plateado	40	30	1000	1
83260171	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 35-15 SR	plateado	15	35	1000	1
83260172	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 35-18 SR	plateado	18	35	1000	1
83260173	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 45-15 SR	plateado	15	45	1000	1
83255342	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 45-25 SR	plateado	25	45	1000	1
83255343	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 48-19 SR	plateado	19	48	1000	1
83260176	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 50-15	plateado	15	50	1000	1

Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA

Referencia	Denominación	Color	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
	SR					
83260177	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 50-25 SR	plateado	25	50	750	1
83260179	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 60-30 SR	plateado	30	60	500	1
83260180	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 70-18 SR	plateado	18	70	1000	1
83255344	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 90-15 SR	plateado	15	90	250	1
83260182	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-30 SR	plateado	30	90	250	1
83260183	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-45 SR	plateado	45	90	250	1
83260185	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 100-30 SR	plateado	30	100	250	1
83260186	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 100-50 SR	plateado	50	100	250	1
83255345	Gomaespuma FLEXIMARK® TA 100-70 SR	plateado	70	100	250	1
83260188	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 105-140 SR	plateado	140	105	250	1
83260164	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-8 WH	blanco	8	27	1000	1
83260169	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-18 WH	blanco	18	27	1000	1
83260165	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 27-12.5 WH	blanco	12,5	27	1000	1
83260174	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 45-15	blanco	15	45	1000	1

Señalización de componentes de FLEXIMARK® Espuma TA

Referencia	Denominación	Color	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
	WH					
83260175	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 48-19 WH	blanco	19	48	1000	1
83260178	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 60-30 WH	blanco	30	60	500	1
83260181	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-30 WH	blanco	30	90	250	1
83260184	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 90-45 WH	blanco	45	90	250	1
83260187	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 100-50 WH	blanco	50	100	250	1
Sección redonda						
83260189	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 40-30 Ø 24mm SR	plateado	30	40	1000	1
83260190	Placa identificativa FLEXIMARK® TA 40-30 Ø 24mm WH	blanco	30	40	1000	1