

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC: tubos retráctiles impresos específicamente para el cliente, en especial para la industria ferroviaria

Info

Tubo retráctil FK 12,7 RD 5-7 incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)



Ingeniería de planta



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Impresión personalizada de los segmentos de tubo termoretráctil según las especificaciones del cliente
Protección del aislamiento del cable

Ámbito de uso

For cable marking
Para aplicaciones donde haya poco espacio
Para aplicaciones en la industria ferroviaria o eólica

Normas de referencia / Aprobaciones

Flame retardant according to
ASTM D635-HB

Aviso

Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
Permite la impresión en una o dos líneas

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

Por favor, especifique el color y tipo de texto deseado, así como el tipo de entrega (cortado o perforado) en su pedido
Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido

Columna A: contenido de la línea 1

Columna B: contenido de la línea 2

Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente

Plantilla para realizar la petición:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Entrega en piezas cortadas o en una sola pieza (ya perforada)

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|--|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación |
| Colores disponibles: | Negro También disponible en azul, rojo, amarillo y blanco |
| Material: | Polioléfina |
| Relación de contracción: | 2:1 |
| Rango de temperaturas: | desde -55 °C hasta +125 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

| Referencia | Denominación | Color | Ø antes de la contracción, mm | Ø tras contracción, mm | Número de caracteres | Marcador / unid. de embalaje |
|------------|--|-------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 83280029 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 1-7 | 1 |
| 83280030 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 8-12 | 1 |
| 83280031 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK | negro | 3,2 | 1,6 | 13-17 | 1 |
| 83280032 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 1-7 | 1 |
| 83280033 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 8-12 | 1 |
| 83280034 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK | negro | 4,8 | 2,4 | 13-17 | 1 |
| 83280035 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 1-7 | 1 |
| 83280036 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 8-12 | 1 |
| 83280037 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK | negro | 6,4 | 3,2 | 13-17 | 1 |
| 83280038 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 1-7 | 1 |
| 83280039 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 8-12 | 1 |
| 83280040 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK | negro | 9,5 | 4,75 | 13-17 | 1 |
| 83280041 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 1-7 | 1 |
| 83280042 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 8-12 | 1 |

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC

| Referencia | Denominación | Color | Ø antes de la contracción, mm | Ø tras contracción, mm | Número de caracteres | Marcador / unid. de embalaje |
|------------|--|-------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 83280043 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK | negro | 12,7 | 6,35 | 13-17 | 1 |
| 83280044 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 1-7 | 1 |
| 83280045 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 8-12 | 1 |
| 83280046 | Tubo retráctil FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK | negro | 19,1 | 9,55 | 13-17 | 1 |

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16