

SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas

Beneficios

Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

Ámbito de uso

Para fijar prensaestopas SKINTOP® en orificios perforados no roscados

Composición de producto

Rosca de conexión NPT

Disponibile sin anillo

(sin superficie para herramienta de montaje)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7001, gris plateado

RAL 7035 gris claro

RAL 9005 negro

Material:

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas:

-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL NPT

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® GMP-GL NPT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Espesor en mm	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® GMP-GL NPT gris plata				
53019301	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019311	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019321	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019331	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT negro				
53019305	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019315	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019325	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019335	NPT 1"	7.0	42	100
SKINTOP® GMP-GL NPT gris				
53019300	NPT 3/8"	5.0	22	100
53019310	NPT 1/2"	6.0	27	100
53019320	NPT 3/4"	7.0	36	100
53019330	NPT 1"	7.0	42	100

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16