


Manguitos terminales AHK aislados

Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso

Info

Ahora con homologación UL



Libre de halógenos

Beneficios

Con aislamiento y superficie tubular más gruesos para soportar mayor carga

Gracias a la ampliación del collar aislante, adecuado para todos los cables habituales protegidos contra cortocircuitos y derivaciones a tierra de hasta 3 kV

Ámbito de uso

Para cables con aislante extra grueso

Modelo especial de punteras aisladas para cables de pared gruesa (p. ej., NSGAFÖU)

Apto para conexiones sin protección en aparatos de conexión y paneles de distribución, vehículos sobre rieles, sistemas de energía solar, cables de encendido, etc.

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E507990, ver tabla

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Material:

Cobre/polipropileno

Superficie: estañado

Rango de temperaturas:

de -5 °C a +105 °C

Última actualización (10.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Manguitos terminales AHK aislados

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Maniguitos terminales AHK aislados

Referencia	Denominación	Sección mm ²	Certificación UL	Color	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Inserto de crimpado apropiado	Unidad / unid. embalaje
61746500	AHK 1,5/8	1.5	sí	negro	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	No	negro	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	sí	azul	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	sí	azul	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	sí	gris	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	sí	amarillo	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	sí	rojo	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	sí	azul	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100

Última actualización (10.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16