

Tubo termorretráctil HOTY

El tubo termorretráctil HOTY es un tubo de PVC con una buena relación calidad-precio para proteger y aislar los cables, no propagador del fuego, color negro y resistente frente a radiación UV, con una relación de contracción de 2:1.

Info

De pared delgada



Apto para uso en exteriores



No propagador de la llama



Resistente a radiación UV

Beneficios

Económico

Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

No propagador de la llama

Transporte seguro garantizado por una ligera presión

Ámbito de uso

Aislamiento, protección y agrupación de cables.

Normas de referencia / Aprobaciones

No propagador de la llama, conforme a UL94 VO

Aviso

Temperatura de almacenaje: máx. +18° C

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Aviso:

Pared única / pared fina

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Tubo termoretráctil HOTY

Info:

Colores disponibles:

Material:

Rango de temperaturas:

Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Relación de contracción: 2:1

Negro (resistencia a rayos UV)

PVC

desde -20 °C hasta +90 °C

Temperatura de contracción: +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Tubo termoretráctil HOTY

Referencia	Descripción de la pieza	Ø interior sin contracción (mm)	Rango de contracción (mm)	Grosor del panel contraído +/- 0,1 mm	Und. de embalaje en m
61716700	HOTY 1	2,5	2.5 - 1.2	0,45	100
61716720	HOTY 2	4	4 - 2	0,5	100
61716740	HOTY 3	6	6 - 3	0,5	100
61716760	HOTY 4	7	7 - 4	0,5	100
61716780	HOTY 6	11	11 - 6	0,6	100
61716800	HOTY 8	14	14 - 8	0,6	100
61716820	HOTY 10	17	17 - 10	0,8	100
61716840	HOTY 13	20	20 - 13	1,0	100
61716860	HOTY 16	25	25 - 16	1,0	50
61716880	HOTY 20	31	31 - 20	1,0	50

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16