

Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®

Conector de dos piezas SHIELD-KON® para la conexión de cables apantallados, manguito interior GSB, manguito exterior GSC, conexión fiable

Info

Se compone de una pieza interior y exterior



Carril



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Una pieza interna, sólida y dura absorbe la presión y protege el conductor interior del esfuerzo mecánico
Crimpado de forma hexagonal y lisa garantiza una conexión eléctrica y mecánica perfecta

Ámbito de uso

Para cables apantallados con un diámetro dieléctrico desde 1,1 a 9,4 mm (diámetro después de retirar la pantalla)
Telecomunicación
Uso en aplicaciones ferroviarias

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión para cables apantallados

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Class-Description: conexión para cables apantallados

Material:

Bronce

Galvanically galvanized

Rango de temperaturas:

Prueba de choque térmico

100 variaciones de temperatura, entre -40 °C y +155 °C, producen un incremento insignificante en la resistencia de contacto.

Nota

Última actualización (27.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®

SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®

Referencia	Denominación	Color	Pieza interior x exterior Ø en mm	Inserto de crimpado apropiado	Nido	Unidad / unid. embalaje
Piezas interiores						
61749430	GSB 046	plateado	1,17 x 1,9	-	-	100
61749440	GSB 058	amarillo	1,47 x 2,1	-	-	100
61749450	GSB 063	rojo	1,6 x 2,23	-	-	100
61749460	GSB 071	verde	1,87 x 2,44	-	-	100
61749470	GSB 080	azul	2 x 2,63	-	-	100
61749480	GSB 090	naranja	2,2 x 2,9	-	-	100
61749490	GSB 096	púrpura	2,44 x 3,02	-	-	100
61749500	GSB 101	amarillo	2,56 x 3,16	-	-	100
61749510	GSB 109	rojo	2,76 x 3,36	-	-	100
61749520	GSB 115	plateado	2,92 x 3,7	-	-	100
61749530	GSB 124	verde	3,14 x 3,68	-	-	100
61749540	GSB 128	plateado	3,25 x 3,86	-	-	100
61749550	GSB 134	naranja	3,4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	azul	3,78 x 4,54	-	-	100
61749570	GSB 156	rojo	3,96 x 4,9	-	-	100
61749580	GSB 165	plateado	4,2 x 4,92	-	-	100
61749590	GSB 175	verde	4,44 x 5,46	-	-	100
61749600	GSB 187	amarillo	4,75 x 5,76	-	-	100
61749610	GSB 194	azul	4,93 x 5,76	-	-	100
61749620	GSB 205	naranja	5,2 x 6,22	-	-	100
61749630	GSB 219	plateado	5,56 x 6,35	-	-	100
61749640	GSB 225	amarillo	5,71 x 6,5	-	-	100
61749650	GSB 232	rojo	5,9 x 6,7	-	-	100
61749660	GSB 250	verde	6,35 x 7,14	-	-	100
61749670	GSB 261	azul	6,63 x 7,54	-	-	100
61749680	GSB 266	plateado	6,75 x 7,54	-	-	100
61749690	GSB 275	naranja	6,98 x 7,77	-	-	100
61749700	GSB 281	amarillo	7,14 x 8,4	-	-	100
61749710	GSB 287	plateado	7,29 x 8,3	-	-	100
61749720	GSB 297	rojo	7,54 x 8,5	-	-	100
61749730	GSB 312	púrpura	7,92 x 9,2	-	-	100
61749740	GSB 348	naranja	8,84 x 10,2	-	-	100
61749750	GSB 375	azul	9,52 x 10,3	-	-	100



Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®

Referencia	Denominación	Color	Pieza interior x exterior Ø en mm	Inserto de crimpado apropiado	Nido	Unidad / unid. embalaje
Piezas exteriores						
61749810	GSC 101	plateado	2,56 x 3,16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	azul	3,25 x 3,86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	púrpura	3,78 x 4,54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	amarillo	3,96 x 4,9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	azul	4,4 x 5,46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	naranja	4,75 x 5,76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	rojo	4,93 x 5,79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	plateado	5,05 x 5,97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	amarillo	5,2 x 6,22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	verde	5,56 x 6,35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	púrpura	5,71 x 6,5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	naranja	5,9 x 6,7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	amarillo	6,63 x 7,54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	plateado	6,98 x 7,77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	púrpura	7,14 x 8,4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	azul	7,29 x 8,3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	verde	7,54 x 8,5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	amarillo	7,95 x 9,2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	plateado	8,3 x 9,45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	naranja	8,84 x 9,98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	púrpura	9,12 x 10,13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	amarillo	9,52 x 10,3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	rojo	10,28 x 11,5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	azul	10,54 x 11,76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	plateado	10,8 x 12,06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	plateado	11,68 x 12,95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	verde	12,7 x 14,6	PEW 12S.1440 SK	57	100