

Alicates planos de montaje KNIPEX con punta curvada

Alicates de punta plana aisladas KNIPEX para trabajos de agarre

Info

Con filo de corte



Beneficios

Alta ergonómica con mangos multicomponentes
Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

Adecuado para trabajos de agarre más finos

Características de producto

Puntas de media caña puntiagudas, superficie de agarre dentada, con cuchilla en extremo interior.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

ETIM 5.0 Class-Description: alicates de combinación

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000833

ETIM 6.0 Class-Description: alicates de boca plana

Certificaciones:

Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC

Probado por VDE

Material:

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Alicates planos de montaje KNIPEX con punta curvada

Referencia	Denominación	Alambre semiduro mm	Alambre duro mm	Peso kg	Longitud (mm)
Alicates de punta redonda con cuchilla					
62120503	Alicates de montaje con filo de corte FRZI 16	2,5	1,6	0,144	160