

Cortacables de carraca KNIPEX

Tijeras de carraca KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 60mm, diseño ergonómico, fabricado en Alemania

Info

Menos esfuerzo gracias a una muy alta transmisión



Beneficios

Funcionamiento con una sola mano mediante el principio del trinquete

Alta ergonómica con mangos multicomponentes

Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

Corta cables de cobre y aluminio

No es adecuado para alambre de acero y cable de acero

Características de producto

Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión

La cuchilla giratoria puede desbloquearse en cualquiera de las posiciones de corte presionando con el pulgar

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables

Certificaciones:

Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC

Probado por VDE

Material:

Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Cortacables de carraca KNIPEX

Referencia	Denominación	Diámetro de cable mm	Peso kg	Longitud (mm)	Unidad / unid. embalaje
62120524	Cortacables de carraca KSRI 525	32	0,652	250	-
62120525	Cortacables de carraca KSRI 628	52	0,835	280	-
Accesorios					
61813760	Spare blade KSRI 525	-	-	-	1
61813775	Spare blade KSRI 628	-	-	-	1

Última actualización (11.01.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16