

Cortacables KNIPEX

Cortacables KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 20 mm, especialmente cómodo para el usuario gracias a su diseño ergonómico, fabricado en Alemania

Info

Se requiere menos fuerza debido a la adecuada relación de transmisión y la optimizada geometría de las cuchillas



Beneficios

Estructura especial de dos cuchillas divide el proceso de corte en previo y posterior

Cortes fáciles y limpios con una sola mano

Alta ergonómica con mangos multicomponentes

Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

Corta cables de cobre y aluminio

Características de producto

Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables

Certificaciones:

Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC

Probado por VDE

Material:

Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, cromado

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Cortacables KNIPLEX

Referencia	Denominación	Diámetro de cable mm	Peso kg	Longitud (mm)
62120523	Cortacables KASI 20	20	0,34	200

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16