


Conducto de cableado flexible

Cable-Eater es un conducto de cables para agrupación de cables y conductores. Las aplicaciones principales son la agrupación y protección de cables en su premontaje, industria eléctrica y armarios de distribución.



No propagador de la llama



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Montaje rápido y sencillo con el uso de la herramienta de inserción adecuada
Tiempo de instalación reducido

Ámbito de uso

Para uso en paneles de control, cuadros de distribución o en áreas que son difíciles de alcanzar
Conecte el cable: vuelva la espiras para arriba, conecte un extremo del cable e inserte lateralmente el cable hasta el punto de ramificación solicitado, conecte el extremo del cable opuesto

Características de producto

Dos o más longitudes se pueden unir mediante el ajuste de los extremos juntos
Are delivered in 50 cm pieces

Normas de referencia / Aprobaciones

UL 94 V-2

Aviso

Tornillos recomendados: M3 con DIN85A cabeza cilíndrica y la arandela o M4 con cabeza cilíndrica DIN 85 A y la arandela

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 Class-Description: Sistema flexible de guiado de cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002596

ETIM 6.0 Class-Description: Sistema flexible de guiado de cables

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Conducto de cableado flexible

Bajo demanda:	Versión con capa autoadhesiva Forma cuadrada
Aviso:	Libre de halógenos
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro
Material:	Polipropileno (PP)
Rango de temperaturas:	de -40°C a +70°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Conducto de cableado flexible

Referencia	Descripción de la pieza	Longitud (mm)	Altura (mm)	Cantidad de piezas	Und. de embalaje en m
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16