Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net*

Cable de conexión de red de PVC para aparatos eléctricos

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net connecting cable, PVC, 3G0,75, 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Info
Otros colores y diseños disponibles por encargo

Ámbito de uso
Dispositivos eléctricos.

Características de producto
Si desea obtener más información acerca de enchufes internacionales, visite nuestro configurador de cables en www.lappkabel.de
Aparte de las restricciones de aplicación relacionadas con la norma EN 50565-2 para este cable de PVC tipo H03VV-F, para los modelos en los que la cubierta no sea de color negro hay que tener en cuenta que son menos resistentes a la radiación UV y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si se usan en exteriores

Composición de producto
1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
Otro extremo: 30mm desforrado, con terminales de protección en la punta de los conectores
Alternatively, on request: 1st end with moulded right-angled earthing-type plug with twin earthed contact, 2nd end with moulded, straight IEC coupling (see image)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001576 Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001576 ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red
Código de identificación de conductores:	HD 308/VDE 0293-308: 3 conductores con conductor de tierra
Formación del conductor:	Hilo fino, conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Tensión nominal:	U0: 250 V AC

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net*

Tensión de prueba:	2000 V
Conductor de protección:	G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas:	de 5 °C a 60 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
* Producto comercial, no producto Lapp
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net*

Referencia	Núm. de conductores y sección en mm²	Color	Diámetro exterior [mm]	Longitud en m	Índice de cobre kg/1.000 ud.
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves					
70261130	3 G 0.75	negro	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261131	3 G 0.75	negro	5.4 - 6.8	2	43,2
70261132	3 G 0.75	negro	5.4 - 6.8	3	64,8
70261136	3 G 0.75	gris	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261137	3 G 0.75	gris	5.4 - 6.8	2	43,2
70261138	3 G 0.75	gris	5.4 - 6.8	3	64,8
70261134	3 G 0.75	blanco	5.4 - 6.8	2	43,2

Última actualización (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16