

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares


Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistente a la corrosión



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	Contacto hembra 2mm 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	-
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm ²	para tipo D6, A6	-
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm ²	para tipo D6, A6	-
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2 mm hembra 1,0-2,5 mm ²	LS1 D6, A6	-
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm ²	LS1 D6, A6	10

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

