

## Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5

### Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Contactos ranurados con muelle de presión externa

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

## Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5

| Referencia              | Denominación                   | Diseño                                       | Para forma constructiva | Unidad / unid. embalaje |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| contactos hembra 3,6 mm |                                |                                              |                         |                         |
| 44429318                | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5  | Hembra 3,6 mm 1,0-2,5 mm <sup>2</sup>        | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429319                | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0  | Hembra 3,6 mm 2,5-4,0 mm <sup>2</sup>        | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429320                | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0  | Hembra 3,6 mm 4,0-6,0 mm <sup>2</sup>        | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429321                | LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 | Hembra 3,6 mm 6,0-10,0 mm <sup>2</sup>       | para tipo D6, A6        | 10                      |
| Contactos hembra 2 mm   |                                |                                              |                         |                         |
| 44429322                | LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0   | Hembra 2 mm 0,25-1,0 mm <sup>2</sup>         | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429323                | LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5   | Hembra 2 mm 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>         | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429324                | LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5    | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm <sup>2</sup> | para tipo D6, A6        | 10                      |
| 44429325                | LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0        | 2mm hembra 4,0 mm <sup>2</sup>               | para tipo D6, A6        | 10                      |

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16