

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5

Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Sólo está disponible como versión crimpada debido a la alta tensión mecánica en aplicaciones de servo

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
contactos macho 3,6 mm				
44429334	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5	Macho 3,6 mm 0,75-1,5	para tipo A1, A3	10
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	Macho 3,6 mm 1,0-2,5 mm ²	para tipo A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	Macho 3,6 mm 4,0-6,0 mm ²	para tipo A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	Macho 3,6 mm 6,0-10,0 mm ²	para tipo A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	Macho 3,6 mm 1,0-2,5 mm ²	Para tipo F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	Macho 3,6 mm 2,5-4,0 mm ²	Para tipo F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	Macho 3,6 mm 4,0-6,0 mm ²	Para tipo F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	Macho 3,6 mm 6,0-10,0 mm ²	Para tipo F6	10
Contactos macho 2 mm				
44429339	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25	Macho 2 mm 0,14-0,25mm ²	para tipo A1, A3	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	Macho 2 mm 0,25-1,0mm ²	para tipo A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	Macho 2 mm 0,75-1,5mm ²	para tipo A1, A3	10
44429342	LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5	Macho 2 mm 1,0-2,5 mm ²	para tipo A1, A3	10
44429343	LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0	Macho 2 mm 2,5-4,0mm ²	para tipo A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	Macho 2 mm 0,25-1,0mm ²	Para tipo F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	Macho 2 mm 0,75-1,5mm ²	Para tipo F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	Macho 2 mm 1,0-2,5 mm ²	Para tipo F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	Macho 2 mm 2,5-4,0mm ²	Para tipo F6	10

Última actualización (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5

