

## Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

### Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23**

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado, para insertos D-Sub				
44423356	D-SUB 1,0 torneado	Crimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 D-Sub	100
Contactos de 1 mm, hembra				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	100
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
Contactos de 2 mm, hembra				
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72401600	-	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm <sup>2</sup>	Insertos M23 (no D-Sub)	100

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23

