EPIC® POWER LS1.5 A3

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Base de panel EPIC® LS1.5 para contactos macho acodada, giratoria

Info
Rotatorio con salida de cable de 310º
Hay que pedir los contactos por separado
Hecho en Alemania



Ingeniería de planta

Alcance de sujeción amplio

Resistencia mecánica

Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Protección frente a señales de interferencia

Impermeable

Beneficios
Más potencia para servomotores
Diseño robusto y antivibraciones
Modelo CEM para cables con sección grande

Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Servomotores y cables preconectorizados para servos

Última actualización (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 A3

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	630 V (contactos 3,6mm) 250 V (contactos 2mm)
Test de voltaje:	6 kV (contactos 3,6 mm) 4 kV (contactos 2 mm)
Corriente nominal en A:	70 A (contactos de 3,6 mm) a 25 °C 30 A (contactos de 2 mm) a 25 °C
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,75 - 10 mm^2 (contactos de 3,6 mm) Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm^2 (contactos de 2 mm)
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM
Grado de protección::	IP 67
Ciclos de conexión:	50
Rango de temperaturas:	de -20 °C a +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® POWER LS1.5 A3

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Tipo LS1.5 A3 para contactos macho				
44429306	EPIC® POWER LS1.5 A3	Ø 4,2mm (4x)	3+PE+2	1
44429307	EPIC® POWER LS1.5 A3	Ø 4,2mm (4x)	3+PE+4	1

Última actualización (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16