

EPIC® SIGNAL M17 D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación


Conector EPIC® M17 SIGNAL

Info

Conector para los cables de datos apantallados

Hay que pedir los contactos por separado

Hecho en Alemania



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro de espacio



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

sensor/actuador

Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

Cables de realimentación/de señales

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 D6

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Test de voltaje:	1,5 kV
Corriente nominal en A:	3,6 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	Contactos: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,06 - 0,56 mm ² (contactos de 0,6 mm) Terminal crimpado: 0,06 - 1,0 mm ² (contactos de 1 mm)
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM
Grado de protección::	IP 67
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® SIGNAL M17 D6

Referencia	Descripción del artículo	Alcance de sujeción min	Alcance de sujeción max	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo M17 D6, conector de cable					
44423100	EPIC® M17 hembra	3,5	11	8	5
44423102	EPIC® M17 macho	3,5	11	8	5
44423101	EPIC® M17 hembra	3,5	11	17	5
44423103	EPIC® M17 macho	3,5	11	17	5