

EPIC® H-B 24 TBF-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

Info

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Fijación segura con 4 tornillos

Cuello de fundición integral para ensamblaje fácil del prensaestopas

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TBF-LB

Características de producto

cubierta para adaptador, gama baja

1 palanca simple

Entrada de cable recta

Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa:

aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris

Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección::

IP 65 (cerrado)

NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado)

Con aprobación VDE:

Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437

Probado por UL:

Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas:

-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-B 24 TBF-LB

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple)					
10127900	H-B 24 TBF-LB 21	-	21	sí	5
10117900	H-B 24 TBF-LB 29	-	29	sí	5
19127900	H-B 24 TBF-LB M25	25	-	-	5
19117900	H-B 24 TBF-LB M32	32	-	-	5