

EPIC® H-A 3 AGSV base abierta

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta carcasa con una parte inferior abierta y 2 entradas de cable puede utilizarse en sistemas de control o para otras aplicaciones en lugares con espacio limitado.

Info

Ligera carcasa de poliamida con resistencia química

Grado de protección UL50E probado



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos

Ingeniería de control

Laboratorio electrónico

Características de producto

base de montaje en superficie

Una palanca

2 entradas de cable

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV base abierta

Modelo de carcasa: de fondo abierto
Junta plana incluida

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-A 3 AGSV base abierta

Referencia	Descripción del artículo	M	Material	Color	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en superficie (con fondo abierto)					
19517200	H-A 3 MAgsV M20	20	Cinc fundido a presión	gris	10
19515200	H-A 3 Agsv M20	20	Termoplástico	gris	10

EPIC® H-A 3 AGSV base abierta

