


EPIC® H-A 3 AGSV

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta y compacta carcasa básica consta de una palanca y una entrada de cable y es adecuada para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

Info

Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
Grado de protección UL50E probado



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto

base de montaje en superficie
Una palanca
Una entrada de cable

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Modelos con / sin prensaestopas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-A 3 AGSV

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Material	Color	Prensaestopas	Alcance de sujeción del cable	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca simple)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Cinc fundido a presión	gris	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplástico	gris	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Cinc fundido a presión	gris	sí	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplástico	gris	sí	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Cinc fundido a presión	gris	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplástico	gris	sí	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Cinc fundido a presión	gris	sí	3 - 13.5	10

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AGSV