

EPIC® H-A 3 MAGD

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

Info

Hecho en Alemania



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MAGD



Robusto

Beneficios

La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcassas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.

La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcassas habituales del mercado.

La tapa protectora protege frente a influencias externas cuando no está conectado.

El sellado interior integrado facilita el montaje (sin piezas pequeñas que puedan perderse).

La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcassa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.

Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcassa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcassa para conectores industriales
Material:	Carcassa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 66 / IP 68 1 metro / 10 horas (bloqueado) IP 44 (con la tapa cerrada)
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-A 3 MAGD

Referencia	Descripción del artículo	Unidad / unid. embalaje
Tapa con junta para insertos hembra y macho		
10455110	EPIC® H-A 3 MAGD	10
Tapa sin junta para insertos macho		
10455120	EPIC® H-A 3 MAGD sin junta	10

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16