

EPIC® H-B 10 SDRL-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La robusta carcasa para conectores rectangulares puede resistir temperaturas de hasta +125 grados durante un breve período de tiempo y es apta para sistemas de iluminación y sonido.

Info

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla

Tapa de metal con bisagra robusta

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDRL-LB

Características de producto

Base de montaje en superficie, gama baja
1 palanca simple
2 entradas de cable
Tapa protectora de metal

Datos técnicos

| | |
|------------------------|--|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales |
| Material: | Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado) |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-B 10 SDRL-LB

| Referencia | Descripción del artículo | M | PG | Unidad / unid. embalaje |
|---|--------------------------|----|----|-------------------------|
| Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, palanca simple) | | | | |
| 10038900 | H-B 10 SDRL-LB 16 | - | 16 | 10 |
| 19038900 | H-B 10 SDRL-LB M20 | 20 | - | 10 |
| 79065600 | H-B 10 SDRL-LB M25 | 25 | - | 10 |

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16