EPIC® H-B 10 TGB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La carcasa metálica universal es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido. Cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa.

Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
Para la conexión con la contraparte con la cubierta integrada
Grado de protección UL50E probado







Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación
Versión con 2 palancas para una mayor seguridad

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido
Industria transformación de plásticos

Última actualización (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGB

Características de producto

Carcasa más baja
2 estribos transversales
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGB

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, palanca doble)					
10041000	H-B 10 TGB 16	-	16	sí	10
19041000	H-B 10 TGB M20	20	-	-	10
79055700	H-B 10 TGB M25	25	-	-	10

Última actualización (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16