


EPIC® H-B 48 TG

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La robusta carcasa grande para dos insertos en un conector garantiza que la potencia y los datos se encuentren en un único componente. Es adecuada, por ejemplo, para su uso en la industria del plástico.



Beneficios

Carcasa resistente y grande para dos insertos en un solo conector. Alimentación y datos en un solo conector.

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Industria transformación de plásticos

Características de producto

Carcasa
Pernos de anclaje para palanca simple
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa:
aleación de aluminio gris
Palanca: acero revestido de cinc
Junta: NBR

Grado de protección::

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas:

-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Última actualización (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 TG

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-B 48 TG

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple)					
10155000	H-B 48 TG 29	-	29	sí	1
10156000	H-B 48 TG 36	-	36	sí	1
10156200	H-B 48 TG 36	-	36	-	1
10157000	H-B 48 TG 42	-	42	sí	1
19155000	H-B 48 TG M32	32	-	-	1
19156000	H-B 48 TG M40	40	-	-	1
19157000	H-B 48 TG M50	50	-	-	1