

Contactos EPIC® SIGNAL D-SUB

Contactos EPIC® SIGNAL DSUB para los insertos M23 DSUB, módulo MC 20, módulo Gigabit MH

Info

Hecho en Alemania



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



Robusto



Voltaje

Datos técnicos

Tipo de conexión:

Terminal crimpado: 0,25 mm² ... 1,0 mm²

Material:

latón chapado en otro CuZn / Au

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos EPIC® SIGNAL D-SUB

Referencia	Descripción del artículo	Diseño	Diseño	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor AWG	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Unidad / unid. embalaje
44423357	D-SUB 1,0 torneado	Insertos M23 D-Sub	Crimpado macho 1 mm 0,25-1,0 mm ²	inserto (macho)	0.25 - 1.0	Au	6	100
44423356	D-SUB 1,0 torneado	Insertos M23 D-Sub	Crimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm ²	hembra	0.25 - 1.0	Au	6	100