

Contactos estampados para crimpar EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Con los contactos H-D 1.6 estampados, la manipulación con la herramienta de extracción, los alicates de engarzado y el posicionador resulta sencilla.

Info

Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad

Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos estampados para crimpar EPIC® H-D 1,6

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor en mm²	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Unidad / unid. embalaje
Contactos						
11241100	H-D 1.6 estampado	inserto (macho)	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1.6 estampado	hembra	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1.6 estampado	inserto (macho)	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1.6 estampado	hembra	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1.6 estampado	inserto (macho)	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1.6 estampado	hembra	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1.6 estampado	inserto (macho)	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1.6 estampado	hembra	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1.6 estampado	inserto (macho)	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1.6 estampado	hembra	0.5 - 1.5	Au	4,0	100