

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos estampados en rollo se ofertan como variantes variables para diferentes secciones transversales de conductor y longitudes de aislamiento pelado.

Info

Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad

Para crimpado en máquinas automáticas

Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® H-D 1,6

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Sección transversal del conductor en mm ² | Superficie: | Longitud de pelado (mm) | Aviso | Unidad / unid. embalaje |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Contactos | | | | | | | |
| 11240700 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI | inserto (macho) | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos | 1 |
| 11230700 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | hembra | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos | 1 |
| 11240400 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | inserto (macho) | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11230400 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | hembra | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11240000 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | inserto (macho) | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11230000 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | hembra | 0.14 - 0.5 | Ag | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11240500 | H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | inserto (macho) | 0.14 - 0.5 | Au | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11230500 | H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | hembra | 0.14 - 0.5 | Au | 3,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11220700 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI | inserto (macho) | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos | 1 |
| 11235700 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | hembra | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos | 1 |
| 11226000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | inserto (macho) | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11226500 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | hembra | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11220000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | inserto (macho) | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11235000 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | hembra | 0.5 - 1.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® H-D 1,6

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Sección transversal del conductor en mm ² | Superficie: | Longitud de pelado (mm) | Aviso | Unidad / unid. embalaje |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | contactos | |
| 11220100 | H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 DCHA. | inserto (macho) | 0.5 - 1.5 | Au | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11235200 | H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 DCHA. | hembra | 0.5 - 1.5 | Au | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11223000 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI | inserto (macho) | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos | 1 |
| 11228000 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI | hembra | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos | 1 |
| 11222700 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | inserto (macho) | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |
| 11227700 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | hembra | 1.5 - 2.5 | Ag | 4,0 | Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos | 1 |

Última actualización (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® H-D 1,6