Contactos EPIC® MH 4,0 mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.

Info

Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Carril

Energía eólica

Robusto

Beneficios

Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas
Disponible para secciones de 1,5 mm2 a 10 mm2
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Con las herramientas adecuadas se crean la conexión fiable de forma rápida y sencilla

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria robótica
Ingeniería de planta
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Última actualización (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Contactos EPIC® MH 4,0 mm

	Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm^2
Longitud de pelado (mm):	10
Ciclos de conexión:	500

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Contactos EPIC® MH 4,0 mm

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Conexión de sección transversal (mm^2)	Unidad / unid. embalaje
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	inserto (macho)	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	hembra	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	inserto (macho)	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	hembra	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	inserto (macho)	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	hembra	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	inserto (macho)	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	hembra	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	inserto (macho)	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	hembra	10	100

Última actualización (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16