

Contactos EPIC® MH 8,0mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Info

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



No propagador de la llama



Voltaje

Beneficios

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

construcción en robótica

Ingeniería de planta

Energía renovable

Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos EPIC® MH 8,0mm

	Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Longitud de pelado (mm):	18
Ciclos de conexión:	500

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos EPIC® MH 8,0mm

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Conexión de sección transversal (mm²)	Unidad / unid. embalaje
EPIC® MH D=8.0 contactos				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	inserto (macho)	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	hembra	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	inserto (macho)	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	hembra	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	inserto (macho)	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	hembra	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	inserto (macho)	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	hembra	35	10