

Contactos mecanizados EPIC® MH 1.0mm

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

-

Info

Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto



Beneficios

Contactos mecanizados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para módulos EPIC MH Gigabit
Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Industria robótica
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Longitud de pelado (mm):	4,2 ± 0,5 mm
Material:	latón chapado en oro CuZn / Au
Ciclos de conexión:	500

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos mecanizados EPIC® MH 1.0mm

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor AWG	Unidad / unid. embalaje
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	inserto (macho)	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	hembra	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	inserto (macho)	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	hembra	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	inserto (macho)	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	hembra	24.0 - 20.0	100