

Terminal crimpado EPIC® H-Q 7 PE

Inserto para conector con 7 contactos y conductor de protección PE con conexión crimpada

Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.

Info

Inserto estándar compacto y potente
Contacto de crimpado que ahorra espacio
Hecho en Alemania



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Alimentación y Bebidas



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



No propagador de la llama

Beneficios

La disposición compacta de los contactos permite 7 contactos + 1 contacto PE en poco espacio de instalación.

La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.

Última actualización (03.08.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Terminal crimpado EPIC® H-Q 7 PE

El contacto especial de crimpado PE permite el montaje automatizado. Contacto a prueba de vibraciones. Conectable con conectores estándar del mercado. Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 2,50 mm².

Ámbito de uso

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones. Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos. Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Tensión nominal:	400 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	10 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Número de contactos:	7 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm ² Terminal crimpado PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Poliamida
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Terminal crimpado EPIC® H-Q 7 PE

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad de envasado
EPIC® H-Q 7 con conductor de protección PE para crimpado				
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	inserto (macho)	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	hembra	7	10

Última actualización (03.08.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Terminal crimpado EPIC® H-Q 7 PE

