

## EPIC® H-BVE 10

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

El inserto de varios polos permite el modo de conmutación para desconectar cargas y puede utilizarse en la construcción de máquinas e instalaciones.

### Info

Inserto de múltiples polos con retardo a la conexión/desconexión  
Permite cambiar las operaciones para la desconexión bajo carga



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Los contactos de conmutación y aislamiento interrumpen la tensión de alimentación antes de que los contactos en funcionamiento estén separados

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria  
Ingeniería de planta

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 630 V  
UL: 600 V  
CSA: 600 V

Test de voltaje:

6 kV

Última actualización (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-BVE 10

Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	10 + 2 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado (mm):	8
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-BVE 10**

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BVE 10					
10270010	H-BVE 10 SS	inserto (macho)	sí	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	hembra	sí	10 + 2	5
10270110	H-BVE 10 SS	inserto (macho)	-	10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	hembra	-	10 + 2	5

Última actualización (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-BVE 10**

