

EPIC® H-D 40 torneado

Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados

El inserto de conector cuenta con 40 contactos torneados y es la opción idónea para su empleo en todas las aplicaciones que requieren un gran número de contactos.

Info

Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar Made in Europe







Ingeniería de planta



Ahorro de espacio



Robusto

Beneficios

Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

Ingeniería de planta Tecnología de luz y sonido

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores

industriales

Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores

industriales

Última actualización (17.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management http://lappespana.lappgroup.com

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

EPIC® H-D 40 torneado

Tensión nominal: IEC: 250 V

UL: 250 V

Test de voltaje: 2,5 kV

Corriente nominal en A: IEC: 10 A

UL: 10 A

Grado de contaminación:

Resistencia de contacto: < 2 mOhm

Contactos: Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos: 40 + PE

Tipo de conexión: Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión: 100

Certificaciones: Probado por UL:

Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas: -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-D 40 torneado

Referencia	Article description	Tipo de contacto		Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
11265200	H-D 40 SCM	inserto (macho)	mecanizado	1 - 40	10
11266200	H-D 40 BCM	hembra	mecanizado	1 - 40	10