

Conexión atornillada EPIC® H-Q 7 PE

Inserto para conector con 7 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada

Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

Info

Inserto estándar compacto y potente

Contacto de crimpado que ahorra espacio

Hecho en Alemania



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Alimentación y Bebidas



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



No propagador de la llama

Beneficios

La disposición compacta de los contactos permite 7 contactos + 1 contacto PE en poco espacio de instalación.

La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Conexión atornillada EPIC® H-Q 7 PE

El conductor de protección (PE) puede conectarse de dos formas: la variante "PE-S" puede utilizarse con un contacto atornillado PE; la variante "PE-C", con un contacto de crimpado PE.

Conectable con conectores estándar del mercado.

Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 2,50 mm².

Ámbito de uso

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.

Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	400 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	10 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Número de contactos:	7 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm ² Conexión atornillada PE: 0,25 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Poliamida
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Conexión atornillada EPIC® H-Q 7 PE

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
EPIC® H-Q 7 con conductor de protección PE tipo atornillado				
10431700	EPIC H-Q 7 SCM PE-S	inserto (macho)	7	10
10432700	EPIC H-Q 7 BCM PE-S	hembra	7	10

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Conexión atornillada EPIC® H-Q 7 PE

