
EPIC® STA 14 conexión soldada

Insertos STA con contactos de tipo resorte

El inserto de conector para conexión soldada con una resistencia interior inferior a 3 miliohmios es la opción perfecta para armarios de distribución y laboratorios de electrónica.

Info

Para una transmisión fiable de señales en entornos con condiciones severas
Contactos tipo resorte muy robustos mecánicamente
Hecho en Alemania



Ingeniería de planta

Beneficios

Buen contacto gracias a los robustos contactos de tipo resorte
Insertos STA con contactos de tipo resorte

Ámbito de uso

Sistemas de control
Tecnología de bastidores
Laboratorio electrónico

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
Corriente nominal en A:	IEC: 7.5 A

Última actualización (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 14 conexión soldada

	UL: 7.5 A CSA: 7.5 A
Grado de contaminación:	2
Resistencia de contacto:	< 3 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre estañado
Número de contactos:	14
Tipo de conexión:	Conexión soldada: hasta 1,5 mm^2
Longitud de pelado (mm):	5
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 14 conexión soldada

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremo de soldadura STA 14				
10490200	STA 14 SL	inserto (macho)	1 - 14	5
10492200	STA 14 FL	receptáculo (hembra)	1 - 14	5

Última actualización (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16