

EPIC® MH 2 100A


Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Módulo de alta potencia de 2 polos para transmisión de potencia compacta

Info

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado

Módulo de alta potencia de 2 polos para transmisión de potencia compacta



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



No propagador de la llama



Voltaje

Beneficios

Módulo de alta potencia de 2 polos para transmisión de potencia compacta

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 100A

Construcción de maquinaria
Industria robótica
Ingeniería de planta
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	1000 V
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	100 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Número de contactos:	2
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® MH 2 100A

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad / unid. embalaje
44423212	EPIC® MHS 2 CM 100A	inserto (macho)	2	2	10
44423213	EPIC® MHB 2 CM	hembra	2	2	10

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16