

EPIC® MH Coax 1.6mm


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

EPIC® MH Coax, módulo de 1 polo con apantallado, contactos robusto EPIC® H-D con 1,6 mm de diámetro para la transmisión de señales con protección CEM

Info

Sistema modular de conector, compatible con el estándar del mercado

Módulo apantallado para transmisión de datos y de señales



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Módulo apantallado para transmisión de datos y de señales

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Coax 1.6mm

Industria robótica
Ingeniería de planta
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	50
Test de voltaje:	0,8 kV
Corriente nominal en A:	16
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Número de contactos:	1
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® MH Coax 1.6mm

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
44423260	EPIC® MHS Coax D=1.6mm	inserto (macho)	1	10
44423261	EPIC® MHB Coax D=1.6mm	hembra	1	10