# Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de 10 polos con contactos estampados garantiza una gran flexibilidad del conector gracias a sus múltiples funciones. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

### Info
Apto para uso con contactos en rollo
Para crimpado en máquinas automáticas








Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

### Beneficios
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

### Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002641<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial) |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002641<br>ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector |

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado

| | |
|---|---|
| | industrial) |
| Tensión nominal: | 250 V |
| Corriente nominal en A: | máx. 10 A |
| Grado de contaminación: | 3 |
| Resistencia de contacto: | < 2 mOhm |
| Contactos: | Aleación de cobre, con plateado /dorado |
| Número de contactos: | 10 |
| Tipo de conexión: | Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 $mm^2$ |
| Ciclos de conexión: | 100 |
| Con aprobación VDE: | Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Módulo EPIC® MC: 10 polos estampado

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Número de contactos operativos | Slots | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo: 10 polos | | | | | |
| 10383400 | MCS 10 CG | inserto (macho) | 10 | 1 | 10 |
| 10383500 | MCB 10 CG | hembra | 10 | 1 | 10 |

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16