

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, adaptador hexagonal de rosca métrica exterior a rosca PG interior, para montaje con llave inglesa



Robusto

Beneficios

Permite la utilización de piezas PG en roscas métricas
se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

Accesorio hexagonal de rosca externa métrica a rosca interna PG.
Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

SKINDICHT® ZS-M-XL ofrece una rosca de conexión métrica larga

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra PG	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1,5	7	100
52104340	16 x 1,5	9	100
52104010	16 x 1,5	11	100
52104360	20 x 1,5	11	100
52104370	20 x 1,5	13,5	100
52104380	20 x 1,5	16	50
52104400	25 x 1,5	21	50
52104410	32 x 1,5	29	25
52104420	40 x 1,5	36	10
52104430	50 x 1,5	42	10
52104440	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1,5	7	100
52104345	16 x 1,5	9	100
52104365	20 x 1,5	11	100
52104375	20 x 1,5	13,5	100
52104385	20 x 1,5	16	50
52104405	25 x 1,5	21	50
52104415	32 x 1,5	29	25
52104425	40 x 1,5	36	10
52104435	50 x 1,5	42	10
52104445	63 x 1,5	48	10