

## SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, pieza para protección de los bordes cortantes de paredes, fácil de montar, para montaje de armarios eléctricos



Fiabilidad

### Beneficios

Protección de paredes de carcasa afiladas o angulares  
Fácil de ensamblar

### Ámbito de uso

Carcasas  
Construcción de cuadros eléctricos

### Aviso

Simplemente empuje el manguito de paso hasta que encaje la ranura.

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 Descripción de clase ETIM 5.0: ojal
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000879 ETIM 6.0 Class-Description: tubo pasacables
Colores disponibles:	Negro
Material:	CR
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +90 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINDICHT® LA**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Grosor del metal en mm	Ø exterior del manguito en mm	Ø en mm de orificio en carcasa	Ø interior del manguito en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® LA						
61713520	LA 3	1.5 - 2.0	10	7	3	100
61713530	LA 4	1.5 - 2.0	11	8	4	100
61713540	LA 5	1.5 - 2.0	11	7	5	100
61713550	LA 6	1.5 - 2.0	14	9	6	100
61713560	LA 7	1.5 - 2.0	16	12	7	100
61713570	LA 8	1.5 - 2.0	15	11	8	100
61713580	LA 9	1.5 - 2.0	16	11	9	100
61713590	LA 11	1.5 - 2.0	19	14	11	100
61713600	LA 12	1.5 - 2.0	25	18	12	100

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16