

## SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, tapones ciegos de latón niquelado, alto grado de protección y resistencia frente a impactos en frío, para aplicaciones móviles offshore



Resistente a la corrosión



Robusto



Fiabilidad



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Máxima protección

Estabilidad ante la tensión dinámica

### Ámbito de uso

Equipo grupo II / Categoría 2G+1D

Dispositivos, aparatos y equipos

Aplicaciones móviles offshore y marítimas

Industria química y petroquímica

### Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

Última actualización (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® BL-M ATEX

|                        |  |
|------------------------|--|
| Certificaciones:       | ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre<br>CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEX IBE 13.0029X |
| Material:              | Cuerpo: latón niquelado<br>Junta tórica: NBR   |
| Ensayos:               | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31  |
| Grado de protección::  | IP 68 - 5 bar  |
| Rango de temperaturas: | de -30 °C hasta +90 °C   |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINDICHT® BL-M ATEX**

| Referencia           | Denominación de pieza/tamaño | SW tamaño de llave mm | Thread length D mm | Ø mm exterior | Unid. de embalaje |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| SKINDICHT® BL-M ATEX |                              |                       |                    |               |                   |
| 52103103             | M 12 x 1,5                   | 16                    | 5                  | 17.8          | 50                |
| 52103113             | M 16 x 1,5                   | 20                    | 5                  | 22.0          | 50                |
| 52103123             | M 20 x 1,5                   | 24                    | 6                  | 26.4          | 50                |
| 52103133             | M 25 x 1,5                   | 29                    | 7                  | 31.9          | 50                |
| 52103143             | M 32 x 1,5                   | 36                    | 8                  | 39.6          | 25                |
| 52103153             | M 40 x 1,5                   | 45                    | 8                  | 49.5          | 25                |
| 52103163             | M 50 x 1,5                   | 54                    | 9                  | 59.0          | 10                |
| 52103173             | M 63 x 1,5                   | 67                    | 10                 | 73.5          | 10                |

Última actualización (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16