SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, rosca de compresión de latón niquelado, según EN 62444



Ámbito de uso

SKINDICHT® D-M, roscas de compresión según EN 62444.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000814 Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo roscado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000814 ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de compresión
Material:	Latón niquelado
Rango de temperaturas:	desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SKINDICHT® D-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10

Última actualización (03.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16