

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, contratueras libres de halógenos, altamente retardantes de la llama, autoextinguibles, sin goteo, para edificios de pública concurrencia



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Libre de halógenos

De combustión lenta, conforme a UL 94 V0

Autoextinguible, no gotea

Ámbito de uso

Aeropuertos

Construcción de túneles

Metros

Edificios públicos y locales de pública concurrencia.

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Ha sido diseñado para que se utilice con SKINTOP® ST-HF-M

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas
Colores disponibles:	RAL 7035 gris claro Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	poliamida sin halógenos conforme a UL94V0
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámica: de -20 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® GMP-HF-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	SW tamaño de llave mm	Unid. de embalaje
SKINTOP® GMP-HF-M gris claro			
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25
53119215	M 16 x 1,5	22	100
53119225	M 20 x 1,5	27	100
53119235	M 25 x 1,5	34	100
53119245	M 32 x 1,5	41	100
53119255	M 40 x 1,5	50	25
53119265	M 50 x 1,5	60	25
53119275	M 63 x 1,5	75	25