


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, insertos de sellado múltiples, evitan la penetración de polvo y agua en los orificios no utilizados



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

Evita la entrada de agua y polvo en los orificios desocupados de los insertos de sellado múltiple SKINTOP® DIX-M

Ámbito de uso

Para insertar en los orificios desocupados del sellado múltiple SKINTOP® DIX-M, para asegurar el grado de protección

Aviso

Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 con un ensamblado profesional y correcto

La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles:

Natural

Material:

Poliamida

Grado de protección::

IP 54

Rango de temperaturas:

de -30 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® DIX-DV

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100