

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, insertos de sellado múltiples, previenen la entrada de polvo y suciedad en la carcasa, para los puntos de conexión no utilizados



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

Evita que el polvo y la suciedad entren en el interior

Ámbito de uso

El protector contra el polvo se coloca debajo de la cabeza del prensaestopas

Preparación para la instalación final

Protección de los puntos de conexión no usados

Aviso

De fácil manejo, no es necesario desmontarlo - empújelo con el cable

La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles:

Negro

Material:

espuma PE

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® SD-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25