

SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT



Gran resistencia química



Resistencia mecánica

Ámbito de uso

Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

Rosca de conexión NPT

Aviso

Otros tamaños disponibles por encargo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Material:

Acero inoxidable

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SM-NPT INOX

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Unidad / unid. embalaje
52103500	NPT 1/2"	50
52103510	NPT 3/4"	50
52103520	NPT 1"	25
52103530	NPT 1 1/4"	10

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16