


SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contratuercas de poliestireno con rosca PG, para fijación de prensaestopas en agujeros sin rosca



Beneficios

La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

Para fijar los prensaestopas SKINDICHT® en los orificios sin necesidad de rosca.

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Aviso

Para pares de apriete elevados y estabilidad mecánica consulte las contratuercas SKINTOP® GMP-GL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Material:

Poliestireno

Rango de temperaturas:

desde -20 °C hasta +70 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® GMK

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Altura (mm)	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16