

## SKINMATIC® MH Set

Kit SKINMATIC® MH, herramientas de montaje métricas con formas adaptadas para prensaestopas SKINTOP® de hasta M110x2

### Info

Herramientas de montaje para prensaestopas SKINTOP® de hasta M110 x 2



### Beneficios

montaje rápido, seguro y sin daños

La superficie de contacto conformada evita el deslizamiento de la llave desde el hexágono de atornilladura

### Ámbito de uso

Herramientas especiales diseñadas los modelos SKINTOP® de latón

### Características de producto

Juego de ensamblaje fabricado en acero de herramienta cromado

El set SKINMATIC® MH está compuesto por tres llaves especiales:

OK 16/20 mm (M12/M16)

OK 24/29 mm (M20/M25)

OK 36/45 mm (M32/M40)

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002130

ETIM 5.0 Class-Description: llave de boca

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002130

ETIM 6.0 Class-Description: llave de boca

### Nota

No está sujeto a la directiva RoHS

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINMATIC® MH Set**

Referencia	Ancho de llave en mm	Dimensiones prensaestopas latón	Longitud media en mm
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
Llave individual SKINMATIC® MH			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16